



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

kisnyomású higanygőz lámpák kóralakú üveg búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.


Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h
Technikai adatok	
Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	20 %
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	6 W
Fényforrás árama (névleges)	0,16 A
Feszültség (névleges)	42 V
Mechanika és tokozás	
Nettó tömeg (darab)	21,000 g
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
CE jelölés	Igen

UV	
UV-C sugárzás 100 óra után	1,9 W
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	TUV 6W FAM/10X25BOX
Teljes terméknev	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Rendelési kód	62364527
Cikkszám (12NC)	928000704013
Helyi kód	TUV6
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500623645
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500623669

TUV TL Mini

Méretezett rajza



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

