



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Forringelse ved brukslevetid	20 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,16 A
Spenning (nom.)	42 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	21,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	1,9 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV 6W FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Lokal kodebeskrivelse	3834263
Bestillingskode	928000704013
Materialenr. (12NC)	928000704013
Lokal bestillingskode	3834263
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500623645
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500623669

TUV TL Mini

Målskisse



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

