



TUV TL Mini - lyskilde med en lille diameter til boliganvendelse

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Generelle oplysninger

Fod	G5
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk

Forringelse i løbet af driftslevetid	15 %
--------------------------------------	------

Drift og el

Strømforbrug	7,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,145 A
Spænding (nom.)	56 V

Mekanik og armaturhus

Nettovægt (stykke)	25,300 g
--------------------	----------

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg
CE-mærke	Ja

UV


UV-C-stråling efter 100 timer	2,5 W
-------------------------------	-------

Produktdata

Ordreproduktnavn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Det fulde produktnavn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Beskrivelse af lokal kode	2051700027
Ordrekode	928001104013
Materialenr. (12NC)	928001104013


Lokal ordrekode	2051700027
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500623683
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
EAN/UPC – kasse	8711500623706

Målskitse



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

