



# TUV TL Mini

## TUV 8W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5
Nutzlebensdauer (Nom)	9'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	7.1 W
Lampenstrom (Nom)	0.145 A
Spannung (Nom)	56 V
Mechanik und Gehäuse	
Nettogewicht (Stück)	25.300 g
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
CE-Zeichen	Ja

UV	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	2.5 W
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TUV 8W FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 8W FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150062368327
Bestellcode	62368327
Material-Nr. (12NC)	928001104013
Lokaler Bestellcode	TUV8
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500623683
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500623706


# TUV TL Mini

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

