



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια


Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	7,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,145 A
Τάση (ονομ.)	56 V
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά	
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	25,300 g
Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg


Σήμανση CE	Ναι
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	2,5 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 8W FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV8W
Κωδικός παραγωγέας	62368327
Αρ. υλικού (12NC)	928001104013
Τοπικός κωδικός	TUV8W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500623683
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500623706

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

