



Philips Purificación aire y agua

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Información general

Base del casquillo	G5
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz

Depreciación en vida útil	15 %
---------------------------	------

Operativos y eléctricos

Consumo de energía	7,1 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,145 A
Voltaje (nom.)	56 V

Mecánicos y de carcasa

Peso neto (pieza)	25,300 g
-------------------	----------

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg
Marca CE	Sí

UV


Radiación UV-C en 100 h	2,5 W
-------------------------	-------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TUV 8W FAM/10X25BOX
Nombre completo del producto	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Código de pedido	62368327


Código 12NC	928001104013
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500623683
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8711500623706

Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

