



# TUV TL Mini

## TUV 8W FAM/10X25BOX

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

### Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general		Marca CE	
Base del casquillo	G5		Sí
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)		
Datos técnicos de la luz		UV	
Depreciación en vida útil	15 %	Radiación UV-C en 100 h	2,5 W
Operativos y eléctricos		Datos de producto	
Consumo de energía	7,1 W	Nombre de producto del pedido	TUV 8W FAM/10X25BOX
Corriente de lámpara (nom.)	0,145 A	Nombre completo del producto	TUV 8W FAM/10X25BOX
Voltaje (nom.)	56 V	Full EOC	871150062368327
Mecánicos y de carcasa		Código de pedido	62368327
Peso neto (pieza)	25,300 g	Código 12NC	928001104013
		Cantidad por paquete	1
		EAN/UPC - Producto/Caja	8711500623683
		Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
		Embalaje con código EAN/UPC	8711500623706
Aprobación y aplicación			
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg		

## TUV TL Mini

### Plano de dimensiones



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

