



## TUV TL Mini – Ohuita lamppuja pienellä halkaisijalla

TUV TL Mini -lamput ovat ohuita kaksikantaisia lamppuja, joiden UV-C-aallonpituus on 253,7 nm. Lampun pienen, vain 16 mm:n halkaisijan ansiosta järjestelmän koko pysyy pienenä ja käytettävyys monipuolisena. TUV TL Mini -lamppujen UV-säteilyn määrä on lähes vakio niiden koko käyttöiän ajan.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.
- VAARA: Riskiryhmä 3:en kuuluva ultraviolettituote. Nämä lamput tuottavat korkeatehoista UV-säteilyä, joka voi aiheuttaa vakavia vaurioita iholle ja silmille. Vältä silmien ja ihon altistumista suojaamattomalle tuotteelle. Käytä vain suljetussa ympäristössä, joka suojaa käyttäjiä säteilyltä.
- UV-C-säteilylle ja/tai otsonille pitkäaikaisesti altistuvat kasvit ja/tai materiaalit voivat vahingoittua ja/tai värjäytyä.

### Yleistä tietoa

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Lampun kanta          | G5           |
| Hyötykäyttöikä (nim.) | 9 000 tuntia |

### Valaistuksen tekniset tiedot

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Alenema hyötykäyttöiän aikana | 15 % |
|-------------------------------|------|

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tehonkulutus        | 7,1 W   |
| Lampun virta (nim.) | 0,145 A |
| Jännite (nim.)      | 56 V    |

### Mekaaniset tiedot ja runko

|            |          |
|------------|----------|
| Nettopaino | 25,300 g |
|------------|----------|

## Merkinnät ja luokitukset

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | 4,4 mg |
| CE-merkintä                   | Kyllä  |


## UV

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| UV-C-säteily 100 käyttökätunnin kohdalla | 2,5 W |
|------------------------------------------|-------|

## Tuotetiedot


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tuotetiedon nimi | TUV 8W FAM/10X25BOX |
| Tuotetiedon nimi | TUV 8W FAM/10X25BOX |

## Mittapiirros



| Product             | D     | C        |
|---------------------|-------|----------|
| TUV 8W FAM/10X25BOX | 16 mm | 302,5 mm |

## Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

