



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité


- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Marquage CE	
Culot	G5		Oui
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h		
Données techniques de l'éclairage		UV	
Dépréciation à la durée de vie utile	15 %	Rayonnement UV-C à 100 heures	2,5 W
Fonctionnement et électricité		Données du produit	
Consommation électrique	7,1 W	Nom du produit de la commande	TUV 8W FAM/10X25BOX
Courant lampe (nom.)	0,145 A	Nom de produit complet	TUV 8W FAM/10X25BOX
Tension (nom.)	56 V	Code EOC	871150062368327
Mécanique et boîtier		Code de commande	62368327
Poids net (pièce)	25,300 g	Code 12NC	928001104013
Approbation et application		Numérateur - Quantité par kit	1
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg	Code EAN - Produit/Boîte	8711500623683
		Conditionnement par carton	250
		Codes EAN/UPC - Boîte	8711500623706

TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

