



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali	
Attacco	G5
Vita utile (Nom)	9.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	7,1 W
Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Tensione (Nom)	56 V
Meccanica e corpo	
Peso netto (Pezzo)	25,300 g

Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Marchio CE	Si
UV	
Radiazione UV-C a 100 ore	2,5 W
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TUV 8W FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Descrizione codice locale	TUV8
Codice d'ordine	62368327
Codice materiale (12NC)	928001104013
Codice locale	TUV8
Numeratore - Quantità per confezione	1

TUV TL Mini


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500623683
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500623706

Disegno tecnico



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

