PHILIPS

TUV 8W FAM/10X25BOX

928001104013

Lampe:

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Advarsler og sikkerhet

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Generell informasjon

Sokkelbase	G5
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)

Teknisk belysning

Forringelse ved brukslevetid	15 %

Drift og elektronikk

Effektforbruk	7,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,145 A
Spenning (nom.)	56 V

Mekanikk og innfatning

Nettovekt (stykk)	25,300 g

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV

UV-C-stråling ved 100 timer	2,5 W

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TUV 8W FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Lokal kodebeskrivelse	3834264
Bestillingskode	928001104013
Materialenr. (12NC)	928001104013
Lokal bestillingskode	3834264
Antall – per pakke	1

EAN/UPC – produkt/boks	8711500623683
SAP-teller – pakker per utvendige	250

EAN/UPC – boks	8711500623706

Målskisse



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Informasjonen kan bli endret uten varsel. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.