



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Lysrør i T5 eller T16 beregnet for desinfisering

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5
Brukstid (nom.)	9 000 time(r)
Teknisk belysning	
Forringelse ved brukslevetid	15 %
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	7,1 W
lyskildestrøm (nom.)	0,145 A
Spenning (nom.)	56 V
Mekanikk og innfatning	
Nettvekt (stykk)	25,300 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	4,4 mg
CE-merke	Ja

UV	
UV-C-stråling ved 100 timer	2,5 W
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TUV 8W FAM/10X25BOX
Fullstendig produktnavn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062368327
Lokal kodebeskrivelse	3834264
Bestillingskode	928001104013
Materialenr. (12NC)	928001104013
Lokal bestillingskode	3834264
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500623683
SAP-teller – pakker per utvendige	250
EAN/UPC – boks	8711500623706

TUV TL Mini

Målskisse



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

