



Purificação de ar e água Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Casquilho	G5	Peso líquido (Peça)	25,300 g
Vida útil (Nom.)	9.000 h		
Caraterísticas técnicas da luz		Aprovação e aplicação	
Depreciação na vida útil	15 %	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
		Marca CE	Sim
Funcionamento e caraterísticas elétricas		UV	
Consumo de Energia	7,1 W	Radiação UV-C às 100 h	2,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,145 A		
Tensão (Nom.)	56 V		
		Dados do produto	
		Nome de produto da encomenda	TUV 8W FAM/10X25BOX
		Nome do produto completo	TUV 8W FAM/10X25BOX
		Código do produto completo	871150062368327

Purificação de ar e água Mini

Código de encomenda	62368327
N.º material (12NC)	928001104013
Código de encomenda local	20609
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500623683


Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500623706

Desenho dimensional



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 8W FAM/10X25BOX

