



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information		Användning och godkännande	
Socket	G5	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
Livslängd (nom)	9 000 h	CE-märkning	Ja
Ljusteknik		UV	
Nedgång efter användbar livslängd	15 %	UV-C-strålning vid 100 tim	2,5 W
Drift och elektricitet		Produktdata	
Strömförbrukning	7,1 W	Beställningsproduktnamn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Lampström (nom)	0,145 A	Fullständigt produktnamn	TUV 8W FAM/10X25BOX
Spänning (nom)	56 V	Full EOC	871150062368327
Mekanik och armaturhus		Beskrivning av lokal kod	8348673
Nettovikt (styck)	25,300 g	Beställningsnummer	928001104013
		Materialnummer (12NC)	928001104013
		Lokal kod	8348673

TUV TL Mini

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500623683
Räknare - antal förpackningar per kartong	250


EAN/UPC - Hölje	8711500623706
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D	C
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 8W FAM/10X25BOX

