



TL Mini Standard



TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, szklidów i awaryjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


| Informacje ogólne | | Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------|
| Podstawa-nasadka | G5 | Zużycie energii | 13,1 W |
| Wartość referencyjna pomiaru strumienia | Sphere | Lamp Current (Nom) | 0,170 A |
| Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom) | 8 000 h | Napięcie (Nom) | 90 V |
| Dane techniczne oświetlenia | | Układy sterowania i ściemnianie | |
| Kod barwy | 33-640 | Z możliwością przyciemniania | Tak |
| Strumień Świetlny | 835 lm | Mechanika i korpus | |
| Oznaczenie koloru | Chłodny biały (CW) | Kształt bańki | T5 |
| Współrzędna Chromatyczności X (Nom) | 0,38 | Waga netto (szt.) | 50,340 g |
| Współrzędna Chromatyczności Y (Nom) | 0,38 | Certyfikaty i zastosowania | |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 4000 K | Klasa energooszczędności | G |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 71 lm/W | Zawartość rtęci (Hg) (Max) | 2,5 mg |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | 59 | Zawartość rtęci (Hg) (Nom) | 4,4 mg |

TL Mini Standard

| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 14 kWh |
| Numer rejestracji EPREL | 423498 |
| Dane techniczne produktu | |
| Nazwa produktu na zamówieniu | TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Pełna nazwa produktu | TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX |
| Full EOC | 871150070475727 |
| Kod zamówienia | 70475727 |


| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Materiał Nr (12NC) | 928001503340 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8711500704757 |
| Numerator – Packs per outer box | 250 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8711500718518 |

Rysunki techniczne



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX | 16 mm | 516,9 mm | 524,0 mm | 521,6 mm | 531,1 mm |

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX

