



# TUV TL Mini

## TUV 16W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lyskilde er en slank UVC-lyskilde med to ender med en udledning på 253,7 nm. Lyskildens smalle diameter på 16 mm giver mulighed for et lille design med designfleksibilitet. TUV TL Mini lyskilde giver et næsten konstant UV-output i løbet af dens levetid.

### Advarsler og sikkerhed


- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bruge handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger		UV	
Fod	G5	UV-C-stråling efter 100 timer	4,2 W
Driftslevetid (nom.)	9.000 t		
Lysteknisk		Produktdata	
Foringelse i løbet af driftslevetid	15 %	Ordreprodukt navn	TUV 16W FAM/10X25BOX
		Det fulde produkt navn	TUV 16W FAM/10X25BOX
Drift og el		Full EOC	871150063869427
Strømforbrug	15 W	Ordrekode	928002004013
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,4 A	Materialenr. (12NC)	928002004013
Spænding (nom.)	43 V	Tæller – antal pr. pakke	1
		EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500638694
		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Mekanik og armaturhus		EAN/UPC – kasse	8711500638717
Nettovægt (stykke)	25,700 g		
Godkendelse og anvendelsesområde			
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,4 mg		

## TUV TL Mini

### Målskitse



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

