



## TUV TL Mini: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones residenciales

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

### Información general

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Tapa-base           | G5            |
| Vida útil (nominal) | 9,000 hora(s) |

### Información técnica sobre la luz

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Devaluación en la vida útil | 15 % |
|-----------------------------|------|

### Operación y aspectos eléctricos

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Consumo de energía                | 15 W  |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.4 A |
| Voltaje (nominal)                 | 43 V  |

### Mecánica y carcasa

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Peso neto (pieza) | 25.700 g |
|-------------------|----------|

## Aprobación y aplicación

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 4.4 mg |
|--------------------------------------|--------|


## Ultravioleta

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Radiación de UV-C a 100 h | 4.2 W |
|---------------------------|-------|

## Información del producto


|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Nombre del producto del pedido       | TUV 16W FAM/10X25BOX |
| Nombre del producto completo         | TUV 16W FAM/10X25BOX |
| Full EOC                             | 871150063869427      |
| Código del pedido                    | 928002004013         |
| N.º de material (12NC)               | 928002004013         |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                    |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500638694        |
| Numerador: paquetes por caja externa | 250                  |
| EAN/UPC - Caja                       | 8711500638717        |

## Plano de dimensiones



| Product              | D     | C        |
|----------------------|-------|----------|
| TUV 16W FAM/10X25BOX | 16 mm | 302.5 mm |

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

