



TUV TL Mini

TUV 16W FAM/10X25BOX

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Attacco	G5	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Vita utile (Nom)	9.000 ore		
Dati tecnici di illuminazione		UV	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %	Radiazione UV-C a 100 ore	4,2 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	15 W	Nome prodotto ordine	TUV 16W FAM/10X25BOX
Corrente lampada (Nom)	0,4 A	Nome completo prodotto	TUV 16W FAM/10X25BOX
Tensione (Nom)	43 V	Full EOC	871150063869427
Meccanica e corpo		Descrizione codice locale	TUV16
Peso netto (Pezzo)	25,700 g	Codice d'ordine	63869427
		Codice materiale (12NC)	928002004013
		Codice locale	TUV16
		Numeratore - Quantità per confezione	1
		EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500638694

TUV TL Mini


Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500638717

Disegno tecnico



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

