



TUV TL Mini - Lâmpadas de diâmetro reduzido para aplicações residenciais

A TUV TL Mini é uma lâmpada fina UV-C (germicida) com duas bases usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV TL Mini oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Informações gerais

Casquilho	G5
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Depreciação na vida útil	15 %
--------------------------	------

Dados elétricos e de operação

Consumo de energia	15 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,4 A
Tensão (Nom.)	43 V

Dados mecânicos e de compartimento

Peso líquido (peça)	25,700 g
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
-------------------------------------	--------


UV

Radiação UV-C a 100 h	4,2 W
-----------------------	-------

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	TUV 16W FAM/10X25BOX
Nome do produto completo	TUV 16W FAM/10X25BOX

Desenho dimensional



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX