



TUV TL Mini

TUV 16W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Livslängd (nom)	9 000 h
Ljusteknik	
Nedgång efter användbar livslängd	15 %
Drift och elektricitet	
Strömförbrukning	15 W
Lampström (nom)	0,4 A
Spänning (nom)	43 V
Mekanik och armaturhus	
Nettovikt (styck)	25,700 g


Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
UV	
UV-C-strålning vid 100 tim	4,2 W
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TUV 16W FAM/10X25BOX
Fullständigt produktnamn	TUV 16W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150063869427
Beställningsnummer	928002004013
Materialnummer (12NC)	928002004013
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500638694
Räknare - antal förpackningar per kartong	250

TUV TL Mini

EAN/UPC - Hölje


8711500638717

Måttskiss



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W FAM/10X25BOX

