



TUV TL Mini: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones residenciales

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Información general

Tapa-base	G5
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Código de color	TUV
Designación de color	- [Sin especificar]
Devaluación en la vida útil	15 %

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	15 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.4 A
Voltaje (nominal)	43 V

Mecánica y carcasa

Forma del foco	T16
Peso neto (pieza)	24.810 g


Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
--------------------------------------	--------

Ultravioleta

Radiación de UV-C a 100 h	4.4 W
---------------------------	-------

Plano de dimensiones




Información del producto

Nombre del producto del pedido	TUV 16W CN FAM/10X25BOX
Nombre del producto completo	TUV 16W CN FAM/10X25BOX
Full EOC	692234192435400
Código del pedido	928002004019
N.º de material (12NC)	928002004019
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6922341924354
Numerador: paquetes por caja externa	250
EAN/UPC - Caja	6922341924378

Product	D	C
TUV 16W CN FAM/10X25BOX	16 mm	302.5 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 16W CN FAM/10X25BOX

