



TUV TL Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise


- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		CE-Zeichen	
Socket	G5		Ja
Nutzlebensdauer (Nom)	9'000 Stunde(n)		
Lichttechnische Daten		UV	
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %	UV-C-Strahlung bei 100 Std.	2.6 W
Betrieb und Elektrik		Produktdaten	
Systemleistung	11.5 W	Bestell-Produktname	TUV 11W FAM/10X25BOX
Lampenstrom (Nom)	0.4 A	Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 11W FAM/10X25BOX
Spannung (Nom)	34 V	Gesamt-Produktcode	871150055965427
Mechanik und Gehäuse		Bestellcode	55965427
Nettogewicht (Stück)	22.000 g	Material-Nr. (12NC)	928002204013
Genehmigung und Anwendung		Anzahl pro Verpackung	1
Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500559654
		Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
		EAN Umverpackung	8711500559715

TUV TL Mini

Abmessungsskizzen



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

