



TUV TL Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.


Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Σήμανση CE	
Βάση-κάλυμμα	G5		Ναι
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h	UV	
		Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	2,6 W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Στοιχεία προϊόντος	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %	Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 11W FAM/10X25BOX
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 11W FAM/10X25BOX
Κατανάλωση ενέργειας	11,5 W	Full EOC	871150055965427
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,4 A	Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV11W
Τάση (ονομ.)	34 V	Κωδικός παραγωγέας	55965427
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά		Αρ. υλικού (12NC)	928002204013
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	22,000 g	Τοπικός κωδικός	TUV11W
Έγκριση και Εφαρμογή		Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg	EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500559654
		Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
		EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500559715

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

