PHILIPS

TUV 11W FAM/ 10X25BOX

928002204013

Lampe :

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Informations générales

Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9'000 h

Approbation et application

Taux de mercure (Hg) (nom.)	4.4 mg
Marquage CE	Oui

Données techniques de l'éclairage

Dépréciation à la durée de vie utile	15 %

UV

Rayonnement UV-C à 100 heures	2.6 W

Fonctionnement et électricité

Consommation électrique	11.5 W
Courant lampe (nom.)	0.4 A
Tension (nom.)	34 V

Mécanique et boîtier

Poids net (pièce)	22.000 g

Données du produit

Nom du produit de la commande	TUV 11W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 11W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150055965427
Code de commande	8711500559654

Code 12NC	928002204013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500559654
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500559715

Schéma dimensionnel



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226.3 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.