



TUV TL Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Approvazione e applicazione	
Attacco	G5	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Vita utile (Nom)	9.000 ore	Marchio CE	SI
Dati tecnici di illuminazione		UV	
Deprezzamento alla durata di vita utile	15 %	Radiazione UV-C a 100 ore	2,6 W
Funzionamento e parte elettrica		Dati del prodotto	
Consumo energetico	11,5 W	Nome prodotto ordine	TUV 11W FAM/10X25BOX
Corrente lampada (Nom)	0,4 A	Nome completo prodotto	TUV 11W FAM/10X25BOX
Tensione (Nom)	34 V	Full EOC	871150055965427
Meccanica e corpo		Descrizione codice locale	G5TUV11
Peso netto (Pezzo)	22,000 g	Codice d'ordine	55965427
		Codice materiale (12NC)	928002204013
		Codice locale	G5TUV11
		Numeratore - Quantità per confezione	1

TUV TL Mini


EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500559654
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500559715

Disegno tecnico



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

