



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Nízkotlaké rtuťové výbojky se skleněnou trubicí

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5
Životnost (jmen.)	9 000 h
Světelně technické	
Pokles při užitečné životnosti	20 %
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	23 W
Proud zdroje (jmen.)	0,350 A
Napětí (jmen.)	82 V
Mechanické a materiály	
Celková hmotnost (kus)	40,200 g
Certifikace a použití	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,4 mg

UV záření	
UV-C záření při 100 h	8,4 W
Označení a balení	
Objednávací název produktu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Celý název výrobku	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Kód objednávky	88905827
Číslo materiálu (12NC)	928002604013
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500889058
Číslování SAP – balení v krabici	250
Pouzdro – EAN/UPC	8711500889072

TUV TL Mini

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

