



Produktbeschreibung:

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Allgemeine Informationen

Sockel	G5
Nutzlebensdauer (Nom)	9.000 Stunde(n)

Lichttechnische Daten

Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	20 %
--	------

Betrieb und Elektrik

Systemleistung	23 W
Lampenstrom (Nom)	0,350 A
Spannung (Nom)	82 V

Mechanik und Gehäuse

Nettogewicht (Stück)	40,200 g
----------------------	----------

Genehmigung und Anwendung

Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
-------------------------	--------

UV


UV-C-Strahlung bei 100 Std.	8,4 W
-----------------------------	-------

Produktdaten

Bestell-Produktname	TUV 25W FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TUV 25W FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	871150088905827
Bestellcode	8711500889058

Material-Nr. (12NC)	928002604013
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500889058
Zähler - Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500889072

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-