PHILIPS

TUV 25W FAM/ 10X25BOX

928002604013

TUV TL Mini: lámparas de diámetro pequeño para aplicaciones residenciales

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Información general

Tapa-base	G5
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)

Información técnica sobre la luz

Devaluación en la vida útil	20 %

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	23 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.350 A
Voltaje (nominal)	82 V

Mecánica y carcasa

Peso neto (pieza)	40.200 g

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg

Ultravioleta

Radiación de UV-C a 100 h	8.4 W

Información del producto

Nombre del producto del pedido	TUV 25W FAM/10X25BOX
Nombre del producto completo	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Código del pedido	928002604013
N.° de material (12NC)	928002604013
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500889058
Numerador: paquetes por caja externa	250
EAN/UPC - Caja	8711500889072

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531.1 mm	-

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios, sin previo aviso. Signify no ofrece ninguna representación ni garantía en cuanto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción basada en ella. La información presentada en este documento no pretende ser una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.