



# TUV TL Mini

## TUV 25W FAM/10X25BOX

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

### Datos del producto


| Información general               |               | Mecánica y carcasa                   |                      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| Tapa-base                         | G5            | Peso neto (pieza)                    | 40.200 g             |
| Vida útil (nominal)               | 9,000 hora(s) | Aprobación y aplicación              |                      |
| Información técnica sobre la luz  |               | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 4.4 mg               |
| Devaluación en la vida útil       | 20 %          | Ultravioleta                         |                      |
| Operación y aspectos eléctricos   |               | Radiación de UV-C a 100 h            | 8.4 W                |
| Consumo de energía                | 23 W          | Información del producto             |                      |
| Corriente de la lámpara (nominal) | 0.350 A       | Nombre del producto del pedido       | TUV 25W FAM/10X25BOX |
| Voltaje (nominal)                 | 82 V          | Nombre del producto completo         | TUV 25W FAM/10X25BOX |
|                                   |               | Full EOC                             | 871150088905827      |
|                                   |               | Código del pedido                    | 928002604013         |

## TUV TL Mini

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| N.º de material (12NC)               | 928002604013  |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8711500889058 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 250           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Caja | 8711500889072 |
|----------------|---------------|

### Plano de dimensiones



| Product              | D (max) | C (max)  | A (max) |
|----------------------|---------|----------|---------|
| TUV 25W FAM/10X25BOX | 16 mm   | 531.1 mm |         |

