



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Las minilámparas TUV TL son lámparas delgadas con terminal doble UV-C que emiten 253,7 Nm. El diámetro pequeño de 16 mm de la lámpara permite un diseño del sistema compacto y flexibilidad de diseño. Las minilámparas TUV TL ofrecen una producción UV casi constante durante toda la vida útil.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retira las partes, preferiblemente con guantes. Colócalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.
- PELIGRO: producto del Grupo de riesgo 3 Ultravioleta. Estas lámparas emiten una radiación UV de alta potencia que puede provocar lesiones graves en la piel y los ojos. Evite la exposición de los ojos y la piel al producto sin protección. Usar únicamente en un entorno cerrado que proteja a los usuarios de la radiación.
- Las plantas o los materiales expuestos a los UV-C o a ozono por un largo tiempo pueden dañarse o decolorarse.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5
Vida útil (nominal)	9,000 hora(s)
Información técnica sobre la luz	
Devaluación en la vida útil	20 %
Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	23 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.350 A
Voltaje (nominal)	82 V


Mecánica y carcasa	
Peso neto (pieza)	40.200 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	4.4 mg
Ultravioleta	
Radiación de UV-C a 100 h	8.4 W
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	TUV 25W FAM/10X25BOX
Nombre del producto completo	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Código del pedido	928002604013

TUV TL Mini

N.º de material (12NC)	928002604013
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500889058
Numerador: paquetes por caja externa	250

EAN/UPC - Caja	8711500889072
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531.1 mm	

