



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Lampes à décharge à vapeur de mercure basse pression avec une enveloppe de verre tubulaire

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


Données du produit

Informations générales	
Culot	G5
Durée de vie utile (nom.)	9 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Dépréciation à la durée de vie utile	20 %
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	0,350 A
Tension (nom.)	82 V
Mécanique et boîtier	
Poids net (pièce)	40,200 g
Approvisionnement et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Rayonnement UV-C à 100 heures	8,4 W
Données du produit	
Nom du produit de la commande	TUV 25W FAM/10X25BOX
Nom de produit complet	TUV 25W FAM/10X25BOX
Code EOC	871150088905827
Code de commande	88905827
Code 12NC	928002604013
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500889058
Conditionnement par carton	250
Codes EAN/UPC - Boîte	8711500889072

TUV TL Mini

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

