



Lámpa:

kisnyomású higanygőz lámpák köralakú üveg búrával

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Általános információ

Fejelés - foglalat	G5
Hasznos élettartam (névleges)	9 000 h

Technikai adatok

Fényáramcsökkenés a teljes hasznos élettartam során	20 %
---	------

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	23 W
Fényforrás árama (névleges)	0,350 A
Feszültség (névleges)	82 V

Mechanika és tokozás

Nettó tömeg (darab)	40,200 g
---------------------	----------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (névleges)	4,4 mg
--------------------------------	--------


UV

UV-C sugárzás 100 óra után	8,4 W
----------------------------	-------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TUV 25W FAM/10X25BOX
Teljes terméknev	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Rendelési kód	88905827
Cikkszám (12NC)	928002604013
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500889058
Számláló – csomag külső dobozonként	250
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500889072

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

