



TUV TL Mini - Lampade di piccolo diametro per applicazioni residenziali

Le lampade TUV TL Mini sono sottili lampade UVC (germicide) a doppia estremità utilizzate nelle unità di disinfezione dell'acqua e dell'aria residenziali. Il piccolo diametro di 16 mm della lampada consente un design del sistema ridotto e flessibilità di progettazione. Le lampade TUV TL Mini offrono un'emissione UV quasi costante per tutta la loro durata, per la massima sicurezza di disinfezione e un'elevata efficacia del sistema.

Avvertenze e sicurezza

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Informazioni generali

Attacco	G5
Vita utile (Nom)	9.000 ore

Dati tecnici di illuminazione

Deprezzamento alla durata di vita utile	20 %
---	------

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	23 W
Corrente lampada (Nom)	0,350 A
Tensione (Nom)	82 V

Meccanica e corpo

Peso netto (Pezzo)	40,200 g
--------------------	----------

Approvazione e applicazione

Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
-------------------------------------	--------


UV

Radiazione UV-C a 100 ore	8,4 W
---------------------------	-------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	TUV 25W FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TUV 25W FAM/10X25BOX

Disegno tecnico



Full EOC	871150088905827
Descrizione codice locale	TUV25MINI
Codice d'ordine	88905827
Codice materiale (12NC)	928002604013
Codice locale	TUV25MINI
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500889058
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500889072

Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

