



Lamp:

TUV TL Mini lampen zijn slanke, dubbelkneepse UV-C 253,7 nm-lampen. Door de kleine diameter van 16 mm van de lamp is een klein systeem en ontwerpflexibiliteit mogelijk. TUV TL Mini lampen leveren bijna een constante UV-opbrengst gedurende de hele levensduur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Algemene informatie

Lampvoet	G5
Nuttige levensduur (nom.)	9.000 hr

Gegevens lichttechniek

Afname gedurende nuttige levensduur	20 %
-------------------------------------	------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	23 W
Lampstroom (nom.)	0,350 A
Spanning (nom.)	82 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Nettogewicht (per stuk)	40,200 g
-------------------------	----------

Keurmerken en classificaties

Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
----------------------	--------

UV


UV-C-straling bij 100 uur	8,4 W
---------------------------	-------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TUV 25W FAM/10X25BOX
Volledige productnaam	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Bestelcode	8711500889058

Materiaalnr. (12NC)	928002604013
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500889058
Numerator - Dozen per buitendoos	250
EAN/UPC - Case	8711500889072

Maatschets



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

