



Opis produktu:

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Informacje ogólne

Podstawa-nasadka	G5
Trwałość użytkowa (Nom)	9 000 h

Dane techniczne oświetlenia

Spadek strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej	20 %
---	------

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	23 W
Lamp Current (Nom)	0,350 A
Napięcie (Nom)	82 V

Mechanika i korpus

Waga netto (szt.)	40,200 g
-------------------	----------

Certyfikaty i zastosowania

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
----------------------------	--------


UV

Promieniowanie UV-C: 100 hr	8,4 W
-----------------------------	-------

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Pełna nazwa produktu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Kod zamówienia	88905827
Materiał Nr (12NC)	928002604013
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500889058
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC – Opakowanie	8711500889072

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	-

