



# TUV TL Mini

## TUV 25W FAM/10X25BOX

Niskoprężna rtęciowa lampa wyładowcza

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5
Trwałość użytkowa (Nom)	9 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Spadek strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej	20 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	23 W
Lamp Current (Nom)	0,350 A
Napięcie (Nom)	82 V

Mechanika i korpus	
Waga netto (szt.)	40,200 g

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg


UV	
Promieniowanie UV-C: 100 hr	8,4 W

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Pełna nazwa produktu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Kod zamówienia	88905827
Materiał Nr (12NC)	928002604013
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500889058
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC – Opakowanie	8711500889072

## TUV TL Mini

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

