



## Philips Purificação de ar e água

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Informações gerais

|                  |         |
|------------------|---------|
| Casquilho        | G5      |
| Vida útil (Nom.) | 9.000 h |

### Caraterísticas técnicas da luz

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Depreciação na vida útil | 20 % |
|--------------------------|------|

### Funcionamento e caraterísticas elétricas

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Consumo de Energia         | 23 W    |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,350 A |
| Tensão (Nom.)              | 82 V    |

### Características mecânicas e compartimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Peso líquido (Peça) | 40,200 g |
|---------------------|----------|

### Aprovação e aplicação

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 4,4 mg |
|----------------------------------|--------|

### UV


|                        |       |
|------------------------|-------|
| Radiação UV-C às 100 h | 8,4 W |
|------------------------|-------|

Dados do produto

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Nome de produto da encomenda | TUV 25W FAM/10X25BOX |
| Nome do produto completo     | TUV 25W FAM/10X25BOX |
| Código do produto completo   | 871150088905827      |
| Código de encomenda          | 88905827             |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| N.º material (12NC)                       | 928002604013  |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1             |
| EAN/UPC - Produto/caixa                   | 8711500889058 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 250           |
| EAN/UPC - Caso                            | 8711500889072 |

Desenho dimensional



| Product              | D (max) | C (max)  | A (max) |
|----------------------|---------|----------|---------|
| TUV 25W FAM/10X25BOX | 16 mm   | 531,1 mm | -       |

