



# Purificação de ar e água Mini

## TUV 25W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

### Dados do produto


Informações gerais		Características mecânicas e compartimento	
Casquilho	G5	Peso líquido (Peça)	40,200 g
Vida útil (Nom.)	9.000 h		
Caraterísticas técnicas da luz		Aprovação e aplicação	
Depreciação na vida útil	20 %	Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
Funcionamento e caraterísticas elétricas		UV	
Consumo de Energia	23 W	Radiação UV-C às 100 h	8,4 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,350 A		
Tensão (Nom.)	82 V		
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	TUV 25W FAM/10X25BOX		
Nome do produto completo	TUV 25W FAM/10X25BOX		
Código do produto completo	871150088905827		
Código de encomenda	88905827		

## Purificação de ar e água Mini

N.º material (12NC)	928002604013
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500889058
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250

EAN/UPC – Caso	8711500889072
----------------	---------------

### Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

