



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Lămpile TUV TL Mini sunt lămpi suple cu capăt dublu și emisie UV-C de 253,7 nm. Diametrul mic de 16 mm al lămpii permite proiectarea de sisteme mici și flexibile. Lămpile TUV TL Mini oferă un randament UV aproape constant pe întreaga durată de viață.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.
- PERICOL: produs care emite radiații ultraviolete din grupa de risc 3. Aceste lămpi emit radiații UV de nivel înalt care pot provoca leziuni grave ale pielii și ochilor. Evitați expunerea ochilor și a pielii la produsul neecranat. A se utiliza numai într-un mediu închis care protejează utilizatorii împotriva radiațiilor.
- Plantele și/sau materialele care sunt expuse la UV-C și/sau la ozon pe o perioadă îndelungată se pot deteriora și/sau decolora.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G5
Viață utilă (nom.)	9.000 ore
Date tehnice lumină	
Deprecierea la durata de viață utilă	20 %
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	23 W
Curent lampă (nom.)	0,350 A
Tensiune (nom.)	82 V


Sistem mecanic și carcasă	
Greutate netă (bucată)	40,200 g
Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,4 mg
UV	
Radiații UV-C la 100 h	8,4 W
Date despre produs	
Nume comandă produs	TUV 25W FAM/10X25BOX
Numele complet al produsului	TUV 25W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150088905827
Cod de comandă	88905827

TUV TL Mini

Număr material (12NC)	928002604013
Numărător – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500889058
Numărător SAP – Pachete per exterior	250

EAN/UPC – Cutie	8711500889072
-----------------	---------------

Cote



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

