



TUV TL Mini

TUV 25W FAM/10X25BOX

Výbojky na báze nízkotlakých ortuťových pár s trubicovou sklenenou bankou

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5
Životnosť (nom.)	9 000 h
Svetelné technické	
Pokles počas užitočnej životnosti	20 %
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	23 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,350 A
Napätie (nom.)	82 V
Mechanické časti a teleso	
Čistá hmotnosť (kus)	40,200 g
Schválenie a použitie	
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4,4 mg

Žiarenie UV	
Žiarenie UV-C za 100 hod.	8,4 W
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Úplný názov produktu	TUV 25W FAM/10X25BOX
Úplný kód produktu	871150088905827
Objednávkový kód	88905827
Č. materiálu (12NC)	928002604013
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500889058
Čitateľ – počet balení v krabici	250
EAN/UPC – balenie	8711500889072

TUV TL Mini

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

