

# PHILIPS

## Lighting



# TUV TL Mini

## TUV 25W FAM/10X25BOX

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


### Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G5
Kullanım Ömrü (Nom)	9.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Kullanım Ömründeki Azalma	20 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	23 W
Lamba Akımı (Nom)	0,350 A
Voltaj (Nom)	82 V
Mekanik ve Muhafaza	
Net Ağırlık (Parça Başı)	40,200 g
Onay ve Uygulama	
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	4,4 mg

UV	
100 saatte UV-C Işınması	8,4 W
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	TUV 25W FAM/10X25BOX
Tam ürün adı	TUV 25W FAM/10X25BOX
Tam ürün kodu	871150088905827
Sipariş kodu	88905827
Malzeme No. (12NC)	928002604013
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500889058
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	250
EAN/UPC - Kutu	8711500889072

## TUV TL Mini

### Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 25W FAM/10X25BOX	16 mm	531,1 mm	

