



TUV TL Mini

TUV 20W FAM/10X25CC

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Εγκριση και Εφαρμογή	
Βάση-κάλυμμα	G5	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h		
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		UV	
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	20 %	Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	6,0 W
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας		Στοιχεία προϊόντος	
Κατανάλωση ενέργειας	20,25 W	Όνομα παραγωγίας προϊόντος	TUV 20W FAM/10X25CC
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,450 A	Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 20W FAM/10X25CC
Τάση (ονομ.)	45 V	Full EOC	872790081385200
		Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV20WFAM
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημά		Κωδικός παραγωγίας	81385200
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	29.900 g	Αρ. υλικού (12NC)	928003404013
		Τοπικός κωδικός	TUV20WFAM
		Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
		EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900813852
		Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250

TUV TL Mini

EAN/UPC - Κιβώτιο


8727900813876

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

