



# TUV TL Mini

## TUV 20W FAM/10X25CC

Lámparas de descarga de vapor de mercurio a baja presión con una ampolla tubular de cristal

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G5
Vida útil (nom.)	9.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Depreciación en vida útil	20 %
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	20,25 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,450 A
Voltaje (nom.)	45 V
Mecánicos y de carcasa	
Peso neto (pieza)	29,900 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	4,4 mg

UV	
Radiación UV-C en 100 h	6,0 W
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TUV 20W FAM/10X25CC
Nombre completo del producto	TUV 20W FAM/10X25CC
Full EOC	872790081385200
Código de pedido	81385200
Código 12NC	928003404013
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8727900813852
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	250
Embalaje con código EAN/UPC	8727900813876


# TUV TL Mini

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

## Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

