



TUV TL Mini - Lâmpadas de diâmetro reduzido para aplicações residenciais

A TUV TL Mini é uma lâmpada fina UV-C (germicida) com duas bases usada em equipamentos residenciais de assepsia de água e do ar. O diâmetro reduzido (16 mm) da lâmpada possibilita a criação de sistemas pequenos e proporciona liberdade de criação. As lâmpadas TUV TL Mini oferecem saída quase constante de UV durante toda a vida útil, o que corresponde a certeza de assepsia e alta eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.
- DANGER: Risk Group 3 Ultra Violet product. These lamps emit high-power UV radiation that can cause severe injury to skin and eyes. Avoid eye and skin exposure to unshielded product. Use only in an enclosed environment which shields users from the radiation.

Informações gerais

Casquilho	G5
Vida útil (Nom.)	9.000 hora(s)

Dados técnicos de luz

Depreciação na vida útil	20 %
--------------------------	------

Dados elétricos e de operação

Consumo de energia	20,25 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,450 A
Tensão (Nom.)	45 V

Dados mecânicos e de compartimento

Peso líquido (peça)	29,900 g
---------------------	----------

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
-------------------------------------	--------


UV

Radiação UV-C a 100 h	6,0 W
-----------------------	-------

Dados do produto


Nome de produto da encomenda	TUV 20W FAM/10X25CC
Nome do produto completo	TUV 20W FAM/10X25CC

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 20W FAM/ 10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm	412,2 mm	398 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TUV 20W FAM/10X25CC

Full EOC	872790081385200
Descrição do código local	TUV 20W FAM/10X25BOX
Código de encomenda	928003404013
Nº do material (12NC)	928003404013
Código local	928003404013
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8727900813852
Numerador SAP — Embalagens por exterior	250
EAN/UPC - caixa	8727900813876