



Purificação de ar e água Mini

TUV 20W FAM/10X25CC

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


| Informações gerais | | Características mecânicas e compartimento | |
|--|---------------------|---|----------|
| Casquilho | G5 | Peso líquido (Peça) | 29,900 g |
| Vida útil (Nom.) | 9.000 h | | |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Aprovação e aplicação | |
| Depreciação na vida útil | 20 % | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 4,4 mg |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | | UV | |
| Consumo de Energia | 20,25 W | Radiação UV-C às 100 h | 6,0 W |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,450 A | | |
| Tensão (Nom.) | 45 V | | |
| Dados do produto | | | |
| Nome de produto da encomenda | TUV 20W FAM/10X25CC | | |
| Nome do produto completo | TUV 20W FAM/10X25CC | | |
| Código do produto completo | 872790081385200 | | |
| Código de encomenda | 81385200 | | |

Purificação de ar e água Mini

| | |
|---|---------------|
| N.º material (12NC) | 928003404013 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8727900813852 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 250 |


| | |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC – Caso | 8727900813876 |
|----------------|---------------|

Desenho dimensional



| Product | D (max) | B (max) | B (min) | C (max) | A (max) |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TUV 20W FAM/10X25CC | 16 mm | 405,1 mm | 402,7 mm | 412,2 mm | 398 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 20W FAM/10X25CC

