



Blau (/52) TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Da das Licht fast ausschließlich im Bereich von 400 bis 500 nm emittiert wird und seinen Spitzenwert bei 450 nm erreicht, haben Philips TL/TL-D color 52 Lampen keine Strahlung aus dem kurzwelligigen UVB Wellenbereich. Sie eignen sich daher für den Einsatz in Systemen für Anwendungen wie die Landwirtschaft und die Phototherapie der Neugeborenen gelbsucht.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


| Allgemeine Informationen | | Lichtregelung und Dimmen | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|
| Sockel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Dimmbar | Nein |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 9'000 Stunde(n) | | |
| Nutzlebensdauer (Nom) | 2'000 Stunde(n) | | |
| Lichttechnische Daten | | Mechanik und Gehäuse | |
| Farbcode | 52 | Kolbenform | T38 |
| Lichtstrom | 318 lm | Nettogewicht (Stück) | 156.000 g |
| Farbkoordinate X (Nom) | 154 | | |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 69 | | |
| Betrieb und Elektrik | | Genehmigung und Anwendung | |
| Systemleistung | 19.3 W | Quecksilbergehalt (Nom) | 8.0 mg |
| Lampenstrom (Nom) | 0.36 A | CE-Zeichen | Ja |
| Spannung (Nom) | 59 V | | |
| Produktdaten | | | |
| Bestell-Produktname | TL 20W/52 SLV/25 | | |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | TL 20W/52 SLV/25 | | |
| Gesamt-Produktcode | 871150064302540 | | |
| Bestellcode | 64302540 | | |

Blau (/52) TL/TL-D

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Material-Nr. (12NC) | 928003505203 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500643025 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 25 |


| | |
|------------------|---------------|
| EAN Umverpackung | 8711500643032 |
|------------------|---------------|

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL 20W/52 SLV/25 | 40.5 mm | 589.8 mm | 596.9 mm | 594.5 mm | 604 mm |

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

