



Médicas UVA

TL 20W/52 SLV/25

Lámparas compactas o tubulares de vapor de mercurio a baja presión de un solo terminal

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	9.000 hora(s)
Vida útil (nom.)	2.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Código de color	52
Flujo luminoso	318 lm
Coordenada X de cromacidad (Nom)	154
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	69
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	19,3 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,36 A
Voltaje (nom.)	59 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T38

Peso neto (pieza)	156,000 g
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	8,0 mg
Marca CE	Si
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	TL 20W/52 SLV/25
Nombre completo del producto	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Código de pedido	64302540
Código 12NC	928003505203
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500643025
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Embalaje con código EAN/UPC	8711500643032


Médicas UVA

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

