



Azul (/52) TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Al emitir luz casi totalmente dentro del ancho de banda entre 400 y 500 nm y con pico en 450 nm, las lámparas de color 52 TL/TL-D de Philips no tienen radiación desde la banda de onda UVB. corta. Por lo tanto, son adecuadas para usarse en sistemas para aplicaciones como la fototerapia en la ictericia neonatal y la agricultura

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún impacto en su salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire las piezas, preferiblemente con guantes. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y llévelas a las instalaciones de separación de residuos locales para su reciclaje. No utilice una aspiradora.

Datos del producto


Información general		Controles y atenuación	
Tapa-base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Regulable	No
Vida útil para fallas del 50 % (nominal)	9,000 hora(s)	Mecánica y carcasa	
Vida útil (nominal)	2,000 hora(s)	Forma del foco	T38
Información técnica sobre la luz		Peso neto (pieza)	156,000 g
Código de color	52	Aprobación y aplicación	
Flujo luminoso	318 lm	Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	8.0 mg
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	154	Marca CE	Sí
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	69	Información del producto	
Operación y aspectos eléctricos		Nombre del producto del pedido	TL 20W/52 SLV/25
Consumo de energía	19.3 W	Nombre del producto completo	TL 20W/52 SLV/25
Corriente de la lámpara (nominal)	0.36 A	Full EOC	871150064302540
Voltaje (nominal)	59 V	Código del pedido	928003505203
		N.º de material (12NC)	928003505203

Azul (/52) TL/TL-D

Código local	161190
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500643025
Numerador: paquetes por caja externa	25


EAN/UPC - Caja	8711500643032
----------------	---------------

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

