



Blue (/52) TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

En émettant de la lumière presque entièrement dans la largeur de bande comprise entre 400 à 500 nm et culminant à 450 nm, les lampes Philips TL/TL-D color 52 n'ont aucun rayonnement de la longueur d'ondes UVB à onde courte. Elles conviennent donc parfaitement aux systèmes de photothérapie utilisés en agriculture et pour le traitement de la jaunisse néonatale

Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une lampe cassée ait un impact sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Mettez-les dans un sac en plastique scellé et apportez-les à vos installations de traitement des déchets locales pour recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	9 000 h
Durée de vie utile (nom.)	2 000 h

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	52
Flux lumineux	318 lm
Coordonnée trichromatique x (nominale)	154
Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	69

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	19,3 W
Courant lampe (nom.)	0,36 A
Tension (nom.)	59 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T38
Poids net (pièce)	156,000 g

Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	8,0 mg
Marquage CE	Oui


Données du produit	
Nom du produit de la commande	TL 20W/52 SLV/25
Nom de produit complet	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Code de commande	928003505203
Code 12NC	928003505203

Blue (/52) TL/TL-D

Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711500643025
Conditionnement par carton	25


EAN/UPC - Boîte	8711500643032
-----------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

