



Gulsott TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Lysrør i farge 52

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	9 000 time(r)
Brukstid (nom.)	2 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	52
Lysytelse	318 lm
Kromatisk koordinat X (nom.)	154
Kromatisk koordinat Y (nom.)	69
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	19,3 W
lyskildestrøm (nom.)	0,36 A
Spenning (nom.)	59 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T38

Nettvekt (stykk)	156,000 g
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
CE-merke	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	TL 20W/52 SLV/25
Fullstendig produktnavn	TL 20W/52 SLV/25
Full EOC	871150064302540
Lokal kodebeskrivelse	3833366
Bestillingskode	928003505203
Materialenr. (12NC)	928003505203
Lokal bestillingskode	3833366
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500643025
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500643032


Gulsott TL/TL-D

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

